



Werkstattmessschieber in Leichtbauweise, Messbereich: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	412770 200
GTIN	4067263118930
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Werkstatt-Messschieber in **Leichtbauweise**. **Parallaxfreie Ablesung** mit höchstem Kontrast durch weiße Skalierung auf schwarzer Fläche. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innenliegende, doppelte Prismenführung. Messschnäbel austauschbar aus rostfreiem, gehärteten Stahl, feinstgeschliffen.

Sonderzubehör:

Messschnäbel 125 mm, 150 mm.

Technische Beschreibung

Gewicht	0,4 kg
Norm	Werksnorm
Innenmessansatz-Ø	10 mm
Schnabellänge	90 mm
Nonius	1/20
Fehlergrenze	0,05 mm
Kalibrierung	A1
Verpackung	stabile Box
Messbereich	0 - 200 mm
Messtechnik	analog

alle Teile	gehärtet
Produktart	Werkstattmessschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200

Zubehör

Holzetui für Messschieber-Größe 200 mm	415330 200
----------------------------------------	------------