

**Vorteilspack Wendeschneidplatte APKT 1003 PDER, HBM025, Typ: UNI****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2141 UNI
GTIN	4067263132561
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Passend für:**

HOLEX GG2123, GG2124 sowie GARANT und HOLEX Eckfräser 90° Nr. 215800 – 215870.

Inhalt:

50 × 215886 UNI

Hinweis:

Einsatzrichtwerte

Für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 4,8$ mm.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	APKT 1003 PDER
Sorte	HBM025
Schneidstoff	HM
Plattenstärke	3,5 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	220 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	290 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	110 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	150 m/min	M
GG(G)	geeignet	150 m/min	K
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

APMT 100305 TR Typ UNI	215880 UNI
APKT 1003 PDER Typ UNI	215886 UNI