

Garant GRIDLINE

Kranbarer Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 36×24G, Typ / Anzahl Schubladen: 5/6**Bestelldaten**

Bestellnummer	932411 5/6
GTIN	4067263118190
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 40×28G, mit Schubladen 36×24G. Mit 4 drehbaren Ösen zur Aufnahme an Lasthaken. Mit zwei Verschlussstangen zum sicheren Transport, verschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten, Vorhängeschloss mit Bügeldurchmesser bis max. 6 mm geeignet). Mit 4 U-Profil-Füßen für den Transport mit einem Hubwagen, von vorne und der Seite unterfahrbar. Äußerst robuste und verstärkte Rahmenkonstruktion aus Stahlblech. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Abdeckplatte anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035. Abdeckplatte nicht konfigurierbar, immer anthrazit RAL 7016.**

Achtung:

Für den Außeneinsatz nur bedingt geeignet, sollte witterungsbedingten Einflüssen nicht ausgesetzt werden.

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten, Verschlussstangen müssen verriegelt sein.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutztiefe	600 mm
Nutzhöhe	900 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24
Höhe	1250 mm
Schubladen Nutzfläche in G	36×24
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Anzahl Schubladen	6
Breite	1020 mm
Schubladen Nutzbreite in G	36
Tiefe	793 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	36×24G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931356 100
	931356 125

Schublade mit Einhand-Schubladen-
Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm

Schublade mit Einhand-Schubladen-
Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm

931356 200

Schublade mit Einhand-Schubladen-
Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm

931356 300

Schublade mit Einhand-Schubladen-
Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm

931356 75

Kranbarer Werkzeugschrank für Schubladen Typ / Anzahl
Schubladen 5/0

932400 5/0