


**Garant****SEKT 1204 AFTN, HB7625, Typ: INOX****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2142 INOX
GTIN	4067263132578
Artikelklasse	GGN

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Wendeplatten für höhere Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe geeignet.**
- **Präzisionsgesintert und geschliffen für beste Oberflächenqualitäten.**
- **Feinkörnige Struktur für große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.**

**Passend für:**

GARANT Planfräser Nr. 214200, Nr. 214202 und Nr. 214205.

**Inhalt:**

50 × 214241 INOX

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max} = 3,5 \text{ mm}$ .

**Technische Beschreibung**

Typ	INOX
Inhalt	50
Plattenstärke E	3,18 mm
ISO-Code Wendschneidplatte	SEKR 1203 AFTN
Sorte	HB7625
Schneidstoff	HM

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	40 m/min	S
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

SEKT 1204 AFTN Typ INOX	214241 INOX
SDMX 0903 AFEN Typ UNI	214440 UNI