



## Winkelschleifer Akku, Typ: 71221561



### Bestelldaten

Bestellnummer	077107 71221561
GTIN	4068708004719
Artikelklasse	03F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Staubresistenter und leistungsstarker 18V AMPShare Akku-Winkelschleifer für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageinsatz. Doppelte Produktivität - bis zu 50 % mehr Trennschnitte als mit dem Vorgängersystem dank der perfekten Kombination aus leistungsstarker Maschine und powervollem ProCORE Akkusystem. Langlebig und robust dank komplett geschlossenem Motorgehäuse. Dies schützt den Motor vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben. Innovative Kühlrippen sorgen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung.

- **Elektronische Drehzahlvorwahl.**

#### Lieferumfang:

**Ohne Akku, ohne Ladegerät.** Inklusive Schutzhaube, werkzeuglose Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel, L-BOXX.

#### Hinweis:

Passendes Starterset finden Sie unter Nr. 073863 – 073867.

### Technische Beschreibung

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Wiederanlaufsperr	ja
Herstellerbezeichnung	CCG18-115-12 AS

Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
maximale Trenntiefe	25 mm
Akkuart	Lithium-Ion
Gewicht	2 kg
maximale Vibration nach EN	5 m/s <sup>2</sup>
maximaler Scheiben-Ø	115 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Drehzahlbereich	2500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Akkuspannung	18 V
Produktart	Winkelschleifer

## Zubehör

Akku-Starter-SetProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073863 C18
Akku-Starter-SetProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073865 C18
Akku-Ladegerät Typ 1880CV	073866 1880CV
Akku-Ladegerät Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Akku-Ladegerät Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Akku-Starter-SetProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073867 C18