




## Vorteilspack Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, M: M3



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG1646 M3
GTIN	4067263135104
Artikelklasse	GGN

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Mit Schälanschnitt.**

**Führungsteil mit Schmiernuten**, aber ohne Span-Nuten.

**Wie Nr. 132645. Toleranzklasse: ISO 2 6H**

### Technische Beschreibung

Toleranzklasse	ISO 2 6H
Gewinde-Ø	3 mm
Kernloch-Ø	2,5 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schneidstoff	HSS E
Gewindesteigung	0,5 mm
Gesamtlänge L	56 mm
Anzahl Spannuten	2
Gewindeart	M

Norm	DIN 371
Gewindegröße	M3
Schaft-Vierkant □	2,7 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Gewindetiefe	9 mm
Beschichtung	vaporisiert
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Farbring	grün
Produktart	Gewindebohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	11 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	12 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	8 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	7 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	4 m/min	M
CuZn	bedingt geeignet	12 m/min	N
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		

---

## Zubehör

Maschinen-GewindebohrerHSS-E M M3

132645 M3