

JEPSON POWER

**Metall-Handkreissäge, Typ: 8203****Bestelldaten**

Bestellnummer	078234 8203
GTIN	4260052466797
Artikelklasse	07E

**Beschreibung****Ausführung:**

**Leistungsstarke Metall-Kreissägen** für gratarmes und sicheres Sägen von Profilen und Rohren aus Stahl, NE-Metallen, Blechen, Metallplatten und Sandwichpaneelen **ohne Funkenbildung**.

- **Kein Einsatz von Kühlschmierstoffen nötig.**
- **Keine Nachbearbeitung notwendig.**
- **Sekundenschneller Schnitt.**

Metall-Handkreissäge.

- **Exakte Sägeblattführung, geringe Gratbildung.**
- **Robuste Anschlagplatte.**

Metall-Handkreissäge.

- **Tiefeneinstellung mit Skalierung.**
- **Spänefach.**
- **Geeignet für Metallbleche bis zu 10 mm sowie Sandwich Paneele und Profile bis zu 67 mm.**

**Hinweis:**

Führungsschiene für 078234 auf Anfrage lieferbar:

Führungsschiene 1400mm für Gr. 8320

Führungsschiene 600-1200mm für Gr. 8230.

Metallkreissäge DRY MITER Cutter 9410ND für filigranes Sägen in weichem und empfindlichem Material auf Anfrage lieferbar. Die Metall-Handkreissäge ist unter Nr. 078234 Gr. 8203E als Akku-Variante erhältlich.

## Technische Beschreibung

Energieversorgung	Netzbetrieben
Gewicht	6,3 kg
Leistungsaufnahme	1700 W
Sägeblatt-Ø	203 mm
Netzspannung	230 V
maximale Drehzahl	3700 min <sup>-1</sup>
Herstellerbezeichnung	8203
maximale Schnitttiefe 90°	67 mm
Netzfrequenz	50 Hz
maximale Schnitttiefe 45°	42 mm
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Säge