

Garant GRIDLINE

ESD-Werkzeugschrank komplett mit Schubladen, 26×24G, Höhe mm / Modell: 800/6A



Bestelldaten

Bestellnummer	972440 800/6A
GTIN	4067263124962
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugschrank **ESD-leitfähig**, nach DIN EN 61340-5-1. Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit Schubladen 26×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. **Inklusive ESD-Erdungskabel.**

Lackierung:

Korpus und Schubladen lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.**

Hinweis:

- **Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.**
- **Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen und Griffleisten) sind nicht ESD-leitfähig.**

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Schubladen Nutzbreite in G	26

Datenblatt

Schubladen Nutzbreite	650 mm
Anzahl Schubladen	6
ESD-Ausstattung	ja
nicht ESD-leitfähige Komponenten	Alle Kunststoffteile
ESD-Erdungskabel inklusive	ja
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Breite	750 mm
Gewicht	133 kg
Höhe	800 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24
Tiefe	700 mm
Nutzhöhe	700 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	50 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsetz
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktnameattribut	26x24G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------