

Garant GRIDLINE

**ESD-Montagewagen für Schubladen, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen:
685/0****Bestelldaten**

Bestellnummer	972447 685/0
GTIN	4067263124986
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Werkzeugschrank **ESD-leitfähig**, nach DIN EN 61340-5-1. Montagewagen in 30×28G mit je 2 kugelgelagerten **leitfähigen** Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Zur Bestückung mit Schubladen 26×24G Nr. 972455.

Lackierung:

Korpus und Schubladen lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet**.

Hinweis:

- **Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen und Griffleisten) sind nicht ESD-leitfähig.**
- **Erdung erfolgt über Räder.**

Technische Beschreibung

Höhe	685 mm
Erdung	Erdung über Räder
Gehäuse oben offen	nein

Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Nutzhöhe	400 mm
Rad-Ø	125 mm
ESD-Ausstattung	ja
maximale Tragfähigkeit	600 kg
Tiefe	700 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
mit Abrollrand	ja
nicht ESD-leitfähige Komponenten	Alle Kunststoffteile
Breite	750 mm
Gewicht	55 kg
Schubladengehäuse Nutzhöhe	400 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktnameattribut	26x24G
Produktart	Montagewagen

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------