


**Garant****Maschinen-Gewindebohrer, vaporisiert, M: M5****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5451 M5
GTIN	4067263135296
Artikelklasse	GGN

**Beschreibung****Ausführung:****Wie Nr. 135450.**Besonders stabile Form. **HSS-E****Technische Beschreibung**

Norm	DIN 371
Gewindesteigung	0,8 mm
Gewindetiefe	10 mm
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Gewindegröße	M5
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Gewindeart	M
Anzahl Spannuten	3
Schneidstoff	HSS E
Gewinde-Ø	5 mm

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Gesamtlänge L	70 mm
Kernloch-Ø	4,2 mm
Beschichtung	vaporisiert
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Spiralwinkel	40 Grad
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Farbring	blau
Produktart	Gewindebohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	15 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	15 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	6 m/min	M
CuZn	bedingt geeignet	13 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		

## Zubehör

Maschinen-Gewindebohrer M M5	135450 M5
Maschinen-Gewindebohrer6G M M5	135600 M5