

Garant GRIDLINE

ESD-Schublade, 36×24G, Schubladen-Fronthöhe: 150mm**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 972473 150 |
| GTIN | 4067263126447 |
| Artikelklasse | 9GK |

Beschreibung**Ausführung:****100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug.

Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Tragfähigkeit 50 kg.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:Schubladenkorpus und Fronten lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.****Technische Beschreibung**

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| mit Schubladen Einzelentriegelung | nein |
| Nutzbreite in G | 36 |
| Nutztiefe | 600 mm |
| Nutztiefe in G | 24 |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 50 kg |
| Gewicht | 20 kg |
| Schubladen Nutzfläche in G | 36×24 |
| Fronthöhe | 150 mm |
| Einsatzbereich | Werkzeugschrank |

| | |
|--|-----------|
| Nutzbreite | 900 mm |
| Nutzhöhe | 125 mm |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD |
| Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 36×24G |
| Produktart | Schublade |