

Garant GRIDLINE

**ESD-Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen, 36×24G, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	972470 1000
GTIN	4067263126508
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkzeugschrankgehäuse ESD-leitfähig in 40×28G, passend für Schubladen 36×24G. Zur Aufnahme von Schubladen im 25-mm-Raster. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Passende Schubladen unter Nr. 972473.

**Inklusive ESD-Erdungskabel.****Lackierung:**

Korpus lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig. Bei der Bestückung der Werkzeugschrankgehäuse mit Schubladen ist zu beachten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Schranknutzhöhe ergibt.

**Technische Beschreibung**

Höhe	1000 mm
maximale Tragfähigkeit	4000 kg
Anzahl Auszugboden	0
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja

ESD-Ausstattung	ja
Breite in G	40
Anzahl Schubladen	0
Gewicht	50 kg
Tiefe	700 mm
Nutzhöhe	900 mm
Breite	1000 mm
Erdung	Erdungsanschluss am Gehäuse
Anzahl Tür	0
ESD-Erdungskabel inklusive	ja
Tiefe in G	28
Nutzhöhe für Schubladen	900 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsetz
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×24G
Produktart	Werkzeugschrankgehäuse

## Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------