


KOMET® Feinverstellkopf B301, Ø Dmin: 158mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 238301 158 |
| GTIN | 4047109005785 |
| Artikelklasse | 24B |

Beschreibung
Ausführung:

Mit ABS® Anbindung B301 und zur Aufnahme der Feindreheinsätze M302.

Der kleinste Zustellschritt beträgt 0,002 mm im Ø über Nonius. Zentrale Kühlmittelversorgung bis zur Schneide.

Verwendung:

Zum Ausbohren von Ø29,5 bis 199 mm.

Verstellung des Feindreheinsatzes im geklemmten Zustand für höchste Arbeitsgenauigkeit.

Hinweis:

Passenden Feindreheinsatz Nr. 238310 (M302) und Wendeschneidplatten bitte separat bestellen.

Innenkühlung: ja

Spindelbereich: 158 - 179 mm

Auskraglänge L₁: 90 mm

ABS® Schaft-Ø D_s: 100

Einsatz: 238310 70

Klemmschrauben-Set: 249900 SW10

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------|--------------|
| ABS® Schaft-Ø D _s | 100 |
| Spindelbereich | 158 - 179 mm |
| Einsatz | 238310 70 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Mindest-Ø D_{\min} | 158 |
| Auskraglänge L_1 | 90 mm |
| Klemmschrauben-Set | 249900 SW10 |
| Schaft | ABS |
| Bohrverwendung | Querbohren |
| Bohrverwendung | schräg Anbohren |
| Bohrverwendung | schräger Austritt |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Spindelwerkzeug |

Zubehör

| | |
|---|-------------|
| KOMET® Feindreheinsatz M302 Typ 70 | 238310 70 |
| Klemmschrauben-Set DIN 913 10-teilig Antrieb SW10 | 249900 SW10 |