

Garant GRIDLINE

ESD-Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 50 kg, 36×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 900/6A**Bestelldaten**

Bestellnummer	972460 900/6A
GTIN	4067263126546
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Werkzeugschrank **ESD-leitfähig**, nach DIN EN 61340-5-1. Komplett bestückter Werkzeugschrank in 40×28G, mit Schubladen 36×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Inklusive ESD-Erdungskabel.**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet**.

Hinweis:

- **Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.**
- **Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen und Griffleisen) sind nicht ESD-leitfähig.**

Technische Beschreibung

Schubladen Nutztiefe	600 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24

Schubladen Nutzbreite in G	36
Tiefe	700 mm
Breite	1000 mm
Schubladen Nutzfläche in G	36×24
Nutzhöhe	800 mm
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Höhe	900 mm
Gewicht	151 kg
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	50 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktnamensattribut	36×24G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
ESD-Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 900 mm	972470 900
ESD-Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	972473 150
ESD-Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	972473 200
ESD-Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	972473 75