

Vorteilspack Schruppschleifscheibe "2 in 1", Scheiben-Ø×Scheibenbreite / Stückzahl: 125X6/50mm



#### **Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5050 125X6/50		
GTIN	4067263133230		
Artikelklasse	GGN		

## **Beschreibung**

#### Ausführung:

Offene Struktur; homogener Aufbau; gerucharmes Schleifen; Glasfaser-Armierungsgewebe für höchste Arbeitssicherheit bei kühlem Schliff; Bohrungs-Ø 22,23 mm. Der Eisen-, Schwefel- und Chloranteil liegt unter 0,1 %, deshalb zur Bearbeitung von rostfreien Stählen (INOX) geeignet. Zum Einsatz auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern.

- Korn, Bindung, schleifaktive Zusatzstoffe sowie Armierung der Schruppschleifscheiben sind optimal bezüglich höchstmöglicher Abschliffleistung und Standzeit auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt.
- · Formen: Schruppschleifscheiben gekröpft (Form 27, 28, 29)
- Schleifwinkel 20° bis 30°
- Einsatz: Auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit zum Schleifen von Schweißnähten, Flächen und Kanten.

Schruppschleifscheibe für **Stahl und INOX** mit **langer Standzeit** und hoher Abschliffleistung. **Spezifikation:** 

**A30Q-BF (wie 560500)** für Stahl und INOX mit langer Standzeit und hoher Abschliffleistung. **Hinweis:** 

Abgabe nur im Gebinde-Set, keine Einzelabgabe! Bestell-Info: 1 Set = 1 Gebinde.

### **Technische Beschreibung**

Bohrungs-Ø	22,23 mm		
Scheiben-Ø	125 mm		
Scheibenbreite	6 mm		
Inhalt	50		
Schleifmittelkurzzeichen	А		
Spezifikation	A30Q-BF		
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %		
empfohlener Anstellwinkel	20-30 Grad		
optimiert für Werkstoff	INOX		
optimiert für Werkstoff	Stahl		
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s		
Produktart	Schruppschleifscheibe		

# Anwenderdaten

	Eignung	$\mathbf{V}_{c}$	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

# Zubehör

Schruppschleifscheibe"2 in 1" Scheiben-Ø×Scheibenbreite 125X6 mm

560500 125X6