

Garant**Abstechplatte neutral, HU9215, Stechbreite w: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273296 6
GTIN	4067263126584
Artikelklasse	21H

Beschreibung**Verwendung:**

Für Stechschwerter Nr. 273551 – 273558.

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Stechbreite w	6 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Eckenradius	0,3 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,17 mm/U
Hauptanwendung	K
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HU9215
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	110 m/min	P

Datenblatt

Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	100 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	70 m/min	P
GG(G)	geeignet	100 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		