



Vorteilspack Schleifvlies-Rolle



Bestelldaten

Bestellnummer	GG5115 220/5
GTIN	4067263136101
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt. Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen, trocken und nass einsetzbar (**wie 556110; 556115**), wie 556115.

Vorteil:

- Passt sich der Werkstückform an.
- Die offene Struktur verhindert Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung.
- Gleichmäßiges reproduzierfähiges Finish.
- Trocken und nass einsetzbar.
- Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen.

Verwendung:

Mit Hand, Handblock Nr. 556020 oder auf Schwingschleifer einsetzbar.

Inhalt:

5 Rollen / Gebinde.

Hinweis:

Abgabe nur im Gebinde-Set, keine Einzelabgabe! Bestell-Info: 1 Set = 1 Gebinde.

Technische Beschreibung

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Rollenbreite	115 mm
Rollenlänge	10 m
Produktnamensattribut	115 mm × 10 m
Produktart	Schleifvlies-Rolle

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Schleifvlies-Rolle Vliesstruktur 220	556115 220
--------------------------------------	------------

