




## Schaft-Rundbürste INOX-Draht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1: 60X15mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG5742 60X15
GTIN	4067263136316
Artikelklasse	GGN

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Entspricht Nr. 574253.

#### Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

### Technische Beschreibung

Besatzlänge H <sub>1</sub>	17 mm
Besatzbreite L <sub>1</sub>	15 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
maximale Drehzahl	15000 min <sup>-1</sup>
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	60 mm
Borstenstärke	0,2 mm
Besatzmaterial	INOX-Draht

Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste

---

## Zubehör

Schaft-RundbürsteINOX-Draht 0,20 mm Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1 60X15 mm	574253 60X15
--	--------------