


HOLEX**Vorteilspack Schaft-Rundbürste INOX-Draht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1: 30X6mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG5742 30X6 |
| GTIN | 4067263136286 |
| Artikelklasse | GGN |

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Entspricht Nr. 574253.

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Besatzbreite L ₁ | 6 mm |
| Besatzlänge H ₁ | 6 mm |
| Bürsten-Ø D ₁ | 30 mm |
| Borstenstärke | 0,2 mm |
| Schaft-Ø D _s | 6 mm |
| maximale Drehzahl | 20000 min ⁻¹ |
| Besatzmaterial | INOX-Draht |

| | |
|------------|------------|
| Zopfung | gewellt |
| Produktart | Rundbürste |

Zubehör

| | |
|---|-------------|
| Schaft-RundbürsteINOX-Draht 0,20 mm Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1 30X6 mm | 574253 30X6 |
|---|-------------|