

Garant GRIDLINE

Auszug für Hängeware 200 kg, 56×24G, Typ: 90**Bestelldaten**

Bestellnummer	998265 90
GTIN	4067263136064
Artikelklasse	91R

Beschreibung**Ausführung:**

Auszug mit **100 % Vollauszug und Differenzialauszug**. Vorne offen, Mantelhöhe seitlich 46 mm, Einbauhöhe 100 mm. Mit 5 Querrohren. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung.

Passend für:

Schubladenregalanlagen, Containereinrichtung.

Lieferumfang:

Auszug komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Nicht kompatibel mit Werkzeugschränken aus Gruppe 93, nur in Schubladenregalanlage verbaubar.

Technische Beschreibung

Gewicht	50 kg
Einbauhöhe	90 mm
Schubladen Nutzfläche in G	56×24
Nutztiefe in G	24
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Nutzbreite in G	56
Einsatzbereich	Containereinrichtung

Tragfähigkeit gesamt	200 kg
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	56x24G
Nutzbreite	1400 mm
Nutztiefe	600 mm
Produktart	Auszugboden