


**HOLEX****Rundbürste Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Bohrungs-Ø d1 / Gewinde M: 125XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5712 125XM14
GTIN	4067263136507
Artikelklasse	GGN

**Beschreibung****Ausführung:**

Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Entspricht Nr. 571203.

**Verwendung:**

Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufräumen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

**Linksgezopft**, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden. Mit **Innengewinde M14**, zur Direktaufnahme **auf Winkelschleifern**.

**Technische Beschreibung**

Besatzlänge H <sub>1</sub>	29 mm
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	125 mm
Anzahl Zöpfe	20
Besatzbreite L <sub>1</sub>	14 mm
Borstenstärke	0,5 mm
Gewinde M	M14

maximale Drehzahl	12500 min <sup>-1</sup>
Besatzmaterial	Stahldraht
Produktart	Rundbürste

---

## Zubehör

RundbürsteStahldraht 0,50 mm Bürsten-Ø D1×Bohrungs-Ø d1 / Gewinde M 125XM14 mm	571203 125XM14
--	----------------