

**Garant****Vorteilspack Fächerschleifscheibe speed+ CER flach, Körnung: 40****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5239 40
GTIN	4067263136699
Artikelklasse	GGN

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Hochwertiges, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) für maximale Schleifleistung und niedrigen Anpressdruck.**
- **Schleifaktive Beschichtung für kühlen Schliff.**
- **Robustes Polycotton-Mischgewebe für ideale Abnutzung und Stabilität im Kanteneinsatz.**
- **Ergonomischer und Vibrationsdämpfender Polyester-Kunststoffteller (zurücksetzbar).**
- **Beste Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern.**

**speed+** - Optimierte Lamellenanordnung für arbeiten ähnlich einer Fiberscheibe mit **hoher Aggressivität.**

Entspricht 565239.

**Verwendung:**

Kantenbearbeitung, Abtragsschliff.

**Technische Beschreibung**

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Inhalt	100

Körnung	40
Scheiben-Ø	125 mm
Formbeschreibung	flach
Schleifmittel	Keramikkorn (CER)
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
schleifaktive, kühlende Beschichtung	ja
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 125 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Fächerschleifscheibespeed+ CER flach Körnung 40

565239 40