

Garant**Fächerschleifscheibe speed ZA flach, Ø 125 mm, Körnung: 120**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG5275 120
GTIN	4067263136736
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

- **Premium Zirkonkorund (ZA) für maximale Schleifleistung.**
- **Robustes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe für ideale Abnutzung und Stabilität im Kanteneinsatz.**
- **Stabiler Glasgewebeteller für optimalen Anpressdruck.**
- **Universell für Stahl und INOX geeignet.**
- **Beste Ergebnisse auf schwachen und leistungsstarken Winkelschleifern.**

speed - Flache Lamellenanordnung für **hohes Zerspanvolumen** und hohe Standzeit.

Entspricht 565275.

Verwendung:

Exaktes Anfasen, Kantenbearbeitung und Flächenschliff.

Technische Beschreibung

Körnung	120
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Formbeschreibung	flach
Inhalt	100

Scheiben-Ø	125 mm
Schleifmittel	Zirkonkorund (ZA)
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 125 mm
optimiert für Werkstoff	Stahl
optimiert für Werkstoff	INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Fächerschleifscheibespeed ZA flach Körnung 120	565275 120
--	------------