

Garant**Trennscheibe Stahl EXTRA SCHMAL, Scheiben-Ø / Stückzahl: 115/100****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5262 115/100
GTIN	4067263136095
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Neue, nach modernster Technologie gefertigte **Hochleistungsausführung** mit deutlichem Produktivitätsvorteil und exzellentem Schnittgefühl. **Erhöhte Schnittleistung** durch raue, freischleifende Seitenflächen, hervorragende Standzeit, **verbessertes Anschnittverhalten**. Die geringe Scheibenstärke ermöglicht **schnelles Trennen ohne Kraftanstrengung mit hoher Zeiteinsparung. Saubere Schnittflächen, kaum Gratbildung**. Entspricht Nr. 563262.

Spezialtyp für **Stahl**, Hochleistungsausführung.

Spezifikation:

A60S-BF.

Technische Beschreibung

Inhalt	100
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Form	41
Scheiben-Ø	115 mm
für Materialstärken	3 - 5 mm

maximale Drehzahl	13300 min ⁻¹
Formbeschreibung	gerade
Spezifikation	A60S-BF
Scheibenbreite	1 mm
Schleifmittel	Korund-Schleifkorn (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	Stahl
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Trennscheibe, HochleistungsausführungEXTRA SCHMAL,
Stahl Scheiben-Ø 115 mm

563262 115