

**Garant****Vorteilspack Trennscheibe Stahl EXTRA SCHMAL, Scheiben-Ø / Stückzahl:  
125/100**

## Bestelldaten

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | GG5262 125/100 |
| GTIN          | 4067263136903  |
| Artikelklasse | GGN            |

## Beschreibung

### Ausführung:

Neue, nach modernster Technologie gefertigte **Hochleistungsausführung** mit deutlichem Produktivitätsvorteil und exzellentem Schnittgefühl. **Erhöhte Schnittleistung** durch raue, freischleifende Seitenflächen, hervorragende Standzeit, **verbessertes Anschnittverhalten**.

Die geringe Scheibenstärke ermöglicht **schnelles Trennen ohne Kraftanstrengung mit hoher Zeiteinsparung. Saubere Schnittflächen, kaum Gratbildung**. Entspricht Nr. 563262.

Spezialtyp für **Stahl**, Hochleistungsausführung.

### Spezifikation:

**A60S-BF.**

## Technische Beschreibung

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Bohrungs-Ø          | 22,23 mm                |
| für Materialstärken | 3 - 5 mm                |
| Form                | 41                      |
| maximale Drehzahl   | 12200 min <sup>-1</sup> |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Scheibenbreite                  | 1 mm                   |
| Formbeschreibung                | gerade                 |
| Inhalt                          | 100                    |
| Scheiben-Ø                      | 125 mm                 |
| Spezifikation                   | A60S-BF                |
| Schleifmittel                   | Korund-Schleifkorn (A) |
| Schleifmittelkurzzeichen        | A                      |
| empfohlener Anstellwinkel       | 90 Grad                |
| optimiert für Werkstoff         | Stahl                  |
| Antriebsmaschine                | Winkelschleifer        |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s                 |
| Produktart                      | Trennscheibe           |

## Anwenderdaten

|                                | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         |                |          |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         |                |          |
| Stahl < 55 HRC                 | geeignet         |                |          |
| Stahl < 60 HRC                 | geeignet         |                |          |
| Stahl < 67 HRC                 | geeignet         |                |          |
| GG(G)                          | bedingt geeignet |                |          |
| Kunststoff, GFK                | bedingt geeignet |                |          |
| trocken                        | geeignet         |                |          |

## Zubehör

Trennscheibe, Hochleistungsausführung EXTRA SCHMAL,  
Stahl Scheiben-Ø 125 mm

563262 125