

Garant**Trennscheibe INOX EXTRA SCHMAL, Scheiben-Ø / Stückzahl: 178/100**

Bestelldaten

Bestellnummer	GG5272 178/100
GTIN	4067263136989
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Spezialtyp für **INOX**.

Neue, nach modernster Technologie gefertigte **Hochleistungsausführung** mit deutlichem Produktivitätsvorteil und exzellentem Schnittgefühl. **Erhöhte Schnittleistung** durch raue, freischleifende Seitenflächen, hervorragende Standzeit, **verbessertes Anschnittverhalten**. Die geringe Scheibenstärke ermöglicht **schnelles Trennen ohne Kraftanstrengung mit hoher Zeiteinsparung. Saubere Schnittflächen, kaum Gratbildung**. Entspricht Nr. 563272.

Spezifikation:

A46-BF.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheibenbreite	1,6 mm
Scheiben-Ø	178 mm
Inhalt	100
für Materialstärken	7,7 - 8 mm
Formbeschreibung	gerade

Spezifikation	A46-BF
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Uni	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Trennscheibe, Hochleistungsausführung EXTRA SCHMAL,
INOX Scheiben-Ø 178 mm

563272 178