

**Garant****Trennscheibe INOX EXTRA SCHMAL, Scheiben-Ø / Stückzahl: 230/100****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5272 230/100
GTIN	4067263136996
Artikelklasse	GGN

**Beschreibung****Ausführung:**Spezialtyp für **INOX**.

Neue, nach modernster Technologie gefertigte **Hochleistungsausführung** mit deutlichem Produktivitätsvorteil und exzellentem Schnittgefühl. **Erhöhte Schnittleistung** durch raue, freischleifende Seitenflächen, hervorragende Standzeit, **verbessertes Anschnittverhalten**. Die geringe Scheibenstärke ermöglicht **schnelles Trennen ohne Kraftanstrengung mit hoher Zeiteinsparung**. **Saubere Schnittflächen, kaum Gratbildung**. Entspricht Nr. 563272.

**Spezifikation:****A46-BF.****Technische Beschreibung**

Inhalt	100
Formbeschreibung	gerade
Bohrungs-Ø	22,23 mm
für Materialstärken	5,7 - 9,5 mm
Scheiben-Ø	230 mm
Scheibenbreite	1,9 mm

Spezifikation	A46-BF
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Uni	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Trennscheibe, Hochleistungsausführung EXTRA SCHMAL,  
INOX Scheiben-Ø 230 mm

563272 230