


**Trennscheibe „2 in 1“, Scheiben-Ø / Stückzahl: 115/100**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5505 115/100
GTIN	4067263137009
Artikelklasse	GGN

**Beschreibung**
**Ausführung:**

**Universelle Trennscheibe für Stahl und INOX.**

**Verwendung:**

Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit  $v_c$ .

**Spezifikation:**

**A60R-BF.** Entspricht 563505.

**Hinweis:**

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.

**Technische Beschreibung**

Scheiben-Ø	115 mm
Inhalt	100
Scheibenbreite	1 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Spezifikation	A60R-BF

maximale Drehzahl	13300 min <sup>-1</sup>
Formbeschreibung	gerade
Schleifmittel	Korund-Schleifkorn (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	Stahl
optimiert für Werkstoff	INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Trennscheibe„2 in 1“ Scheiben-Ø 115 mm	563505 115
--	------------