


KOMET® M03Speed Feinverstellkopf, Ø Dmin: 29mm

Bestelldaten

Bestellnummer	238370 29
GTIN	4047109074620
Artikelklasse	24I

Beschreibung
Ausführung:

- **Dynamische Auswuchtung im Schieber für höchste Drehzahlen.**
- **Modularer Systemaufbau.**
- **Feinverstellung ohne zusätzliche Klemmung.**
- **Mit ABS® Anbindung für höchste Wechselgenauigkeit.**
- **Schnelle Grobverstellung durch Verstellen des Drehmeißels.**
- **Gezielte innere Kühlmittelzuführung zur Schneide.**
- **Kleinste Zustellschritte im µm-Bereich, innerhalb des Feinjustierbereichs von 0,25 – 0,6 mm im Ø, abhängig vom Drehbereich.**
- **Die Feinverstellungsschritte betragen pro Teilstrich 0,002 mm im Ø.**
- **Durch hohe Auflösung problemlose Einstellung bzw. Ablesbarkeit ohne Nonius.**

Hinweis:

Zusätzliche Schneidenhalter, z. B.: zur Rückwärtsbearbeitung und mit anderen Winkeln = 15°, 30°, 45°, usw. kurzfristig lieferbar.

Wechselbrücke, Schneidenträger und Wendeschneidplatten bitte separat bestellen.

Technische Beschreibung

Grobverstellweg S	5 mm
ABS® Schaft-Ø D _s	25
Feinjustierung im Ø	0,4 mm
Flugkreis Ø D2 Vorwärtsbearbeitung	26 mm
Schneidenträger	238355 29

maximale Drehzahl	40000 min ⁻¹
Mindest-Ø D _{min}	29
Nutzlänge L ₁	39,9 mm
Spindelbereich-Ø	29 - 39 mm
Schaft	ABS
Bohrverwendung	Querbohren
Bohrverwendung	schräg Anbohren
Bohrverwendung	schräger Austritt
Innenkühlung	ja
Produktart	Spindelwerkzeug

Zubehör

KOMET® Schneidenträger 90° für M03SpeedVorwärts
Passend für M03 Größe 29

238355 29