



KOMET® Feindreheinsatz M302, Typ: 20



Bestelldaten

Bestellnummer	238310 20
GTIN	4047109082366
Artikelklasse	24J

Beschreibung

Ausführung:

Passend dazu: Nr. 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425 , 268878 P25M und 268878 BK8425 .

Hinweis:

Verwendung mit dem passenden Feinverstellkopf B301. Passende Wendeschneidplatten W30 links und W30/W57 in neutraler Ausführung.

Technische Beschreibung

passend für Feinverstellkopf Nr. 238301	39; 44
ISO-Code Wendeschneidplatte	TO.X 06T1..
Wendeplattenschrauben-Set	239653 6IP
Grobverstellweg S	3,5 mm
Außen-Ø D ₁	12 mm
Nutzlänge L ₁	37,5 mm
Produktart	Spindelwerkzeug

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil
6IP

674252 6IP

8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze
Länge 50 mm

659874 50

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 6IP

239653 6IP