

**Feinkrepp-Klebeband Set natur, Breite×Länge (mm×m): 48X50****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3769 48X50
GTIN	4067263137726
Artikelklasse	00N

Beschreibung**Ausführung:**

Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie **Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.**

Leicht gekrepptes Band mit guter Klebkraft für kurzfristige Abdekarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich. Temperaturbeständig bis 60°C.

Merkmal:

Inhalt 5 Stk x10

Empfehlung:

Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.

Technische Beschreibung

Liner vorhanden	nein
Anzahl Klebebänder	50
Klebebandart	einseitig
Farbe	natur

Zugfestigkeit	3 N/mm
Anwendung	Fixieren
Anwendung	Maskieren
Anwendung	Bündeln
Anwendung	Abkleben
Dehnungsfähigkeit	10 %
Lagertemperatur	20 °C
Klebmasse	Naturkautschuk
temperaturbeständig bis	60 °C
Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Trägermaterial	Flachkrepp
Länge	50 m
Stärke	0,14 mm
Klebkraft auf Stahl	0,32 N/mm
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %
Breite	48 mm
Produktart	Klebeband

Zubehör

Feinkrepp-Klebeband Set natur BreitexLänge (mmxm)
48X50

083769 48X50