

Garant**Gleitschleifmaschine (2 Liter) mit Separierstation, Typ: GMT2****Bestelldaten**

Bestellnummer	501310 GMT2
GTIN	4067263130741
Artikelklasse	51B

Beschreibung**Ausführung:**

Gleitschleifmaschine GMT2 in kompakter Bauweise, für die automatisierte Endbearbeitung kleiner bis mittlerer Losgrößen.

- **Leistungsstarker Motor mit definierten Drehzahlbereich.**
- **Stahltrog (2 l) mit Polyurethan-Schicht.**
- **Abnehmbare Separierstation zum manuellen Trennen von Werkstück und Schleifmedium.**
- **Müheloses Separieren durch ergonomische Kippvorrichtung.**
- **Intuitive Steuerung durch Bedienpanel mit Timerfunktion.**
- **Leises und staubfreies Arbeiten durch transparenten Deckel.**

Verwendung:

Bevorzugt zum **Entgraten** von **Dreh- und Frästeilen** sowie im **3D-Druck** Verfahren hergestellter Werkstücke. Für **Metalle** und **Kunststoffe** geeignet. Der Nachfolgeschritt **Polieren** gehört ebenfalls zum Leistungsspektrum dieser Maschine. **Es wird eine reine Trockenbearbeitung empfohlen (kein Compound nötig).**

Lieferumfang:

1x Gleitschleifmaschine mit Bedienpanel und abnehmbarer Separierstation 1x Separiersieb mit Lochraster 10mm 1x Separiersieb mit Lochraster 18mm 1x Keramik-Schleifkörper (3kg), Dreieck, grob (Nr. 501505 0606T) 1x Keramik-Schleifkörper (3kg), Dreieck (schräg), grob (Nr. 501515 1015TA) 1x Keramik-Schleifkörper (3kg), Zylinder (schräg), grob (Nr. 501525 0305CA) 1x Porzellan-Schleifkörper (3kg), Zylinder (schräg), polieren (Nr. 501585 0406CA) 1x Aufbewahrungs-Box (Nr. 964486 EF4070) 1x GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500ml (Nr. 088001 500) 1x 3M Hochleistungsreinigungstuch (Nr. 089190 BLUE)

Technische Beschreibung

Drehzahlbereich	3000 min ⁻¹
Netzfrequenz	50 Hz
Volumen Trog	2 l
Innentiefe Trog T ₂	85 mm
Breite Maschine B ₁	400 mm
Länge Maschine L ₁	750 mm
Leistungsaufnahme	50 W
Netzspannung	230 V
Innen-Ø Trog	100 mm
Außen-Ø Trog	220 mm
Höhe Maschine	285 mm
Gesamtgewicht	20 kg
Produktart	Gleitschleifmaschine