


KOMET® Feindreheinsatz M302, Typ: 50

Bestelldaten

Bestellnummer	238310 50
GTIN	4047109082397
Artikelklasse	24J

Beschreibung
Ausführung:

Passend dazu: Nr. 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M und 268888 BK8425.

Hinweis:

Verwendung mit dem passenden Feinverstellkopf B301. Passende Wendeschneidplatten W30 links und W30/W57 in neutraler Ausführung.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	239653 10IP
passend für Feinverstellkopf Nr. 238301	79; 93
ISO-Code Wendeschneidplatte	TO.X 1403..
Grobverstellweg S	8 mm
Außen-Ø D ₁	25 mm
Nutzlänge L ₁	77,5 mm
Produktart	Spindelwerkzeug

Zubehör

Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 10IP	239653 10IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,8 N·m	211750 2,8
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP