


**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter kurz, links, Schaft- / Plattengröße: 16/12 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250013 16/12
GTIN	4045197649805
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: PCLNR/L 1620X12

passende Wendeschneidplatte: CN.. 1204..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 25 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 34 mm

Gesamtlänge L: 81 mm

Unterlegplatte: 259031 11

**Technische Beschreibung**

Kniehebelschraube	259018 2
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Feder	259046 1
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-Code Halter	PCLNR/L 1620X12

Kniehebel	259015 3
Plattengröße	12 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	34 mm
Schaftgröße	16 mm
Unterlegplatte	259031 11
Gesamtlänge L	81 mm
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

Kniehebel-Schraube Typ 2	259018 2
Unterlegplatte Typ 11	259031 11
Feder Typ 1	259046 1
Kniehebel Typ 3	259015 3