

Garant
eco-Klemmdrehhalter kurz, links, Schaft- / Plattengröße: 20/12 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250013 20/12
GTIN	4045197649812
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: PCLNR/L 2020X12

passende Wendeschneidplatte: CN.. 1204..

Funktionsbreite L₄: 25 mm

Kopflänge L₁: 34 mm

Gesamtlänge L: 93 mm

Unterlegplatte: 259031 11

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	PCLNR/L 2020X12
Feder	259046 1
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Kniehebelschraube	259018 2
Kopflänge L ₁	34 mm

Funktionsbreite L ₄	25 mm
Schaftgröße	20 mm
Plattengröße	12 mm
Kniehebel	259015 3
Unterlegplatte	259031 11
Gesamtlänge L	93 mm
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Feder Typ 1	259046 1
Kniehebel Typ 3	259015 3
Kniehebel-Schraube Typ 2	259018 2
Unterlegplatte Typ 11	259031 11