

**Dreh-Wendeschneidplatte VNGA 160404, Keramik (0°), Anwendungsbereich: GG****Bestelldaten**

Bestellnummer	255856 GG
GTIN	4960664546664
Artikelklasse	25F

Beschreibung**Ausführung:**

MEGACOAT-beschichtete Keramik-Wendeplatten.

Sorte: PT600M

Verfassung: T02025

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 550 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,15 - 0,4 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittbedingung	stark unterbrochen

Anwendungsbereich	GG
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 550 m/min
Verfassung	T02025
Sorte	PT600M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	Keramik
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNGA 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktnameattribut	PT600M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen