

**Garant****Klemmdrehhalter DCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250016 25/12
GTIN	4045197649881
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Unterlegplatte	259031 2
Schraube für Unterlegplatte	259025 10
Pratze, Schraube, Feder	259035 2
Kopflänge L <sub>1</sub>	33 mm
Plattengröße	12 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-Code Halter	DCLNR/L 2525M12
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Schaftgröße	25 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 10	259025 10
Pratzeneinheit Typ 2	259035 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Unterlegplatte Typ 2	259031 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500