



Digitales Neigungsmessgerät μ Level 200, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer

467574 1

GTIN

Artikelklasse

40W

Beschreibung

Ausführung:

Die präzise Ausrichtung von Maschinen ist entscheidend für Montage und Qualitätskontrolle. Mit dem μ Level[®] II von Status Pro erreichen Sie eine Genauigkeit von 0,001 mm/m schnell und effizient. Das System ist innerhalb einer Minute kalibriert und einsatzbereit, perfekt für direkte Vor-Ort-Messungen. Das Gehäuse des μ Level[®] II ist schwimmend gelagert, wodurch Spannungen durch Temperaturunterschiede nicht auf die Basis übertragen werden können.

Vorteil:

- **Zwei Genauigkeitsklassen: Wählen Sie zwischen 1 μ m/m oder 10 μ m/m, je nach Anforderung.**
- **Schwimmend gelagertes Gehäuse: Spannungen durch Temperaturunterschiede können nicht auf die Basis übertragen werden.**
- **Neigungs-LED: Einfaches Ablesen und sofortige Rückmeldung.**
- **Ölbeständiges Bedienfeld.**
- **USB-Anschluss und Bluetooth-Verbindung: Flexibilität und einfache Datenverarbeitung.**
- **Drahtlose Verbindung zur Software: Komfortable und effiziente Datenverarbeitung.**
- **Einfache Menüstruktur zur Vermeidung von Bedienfehlern.**
- **Tragegriff: In drei Stufen neigbar und abnehmbar für vielseitigen Einsatz.**
- **Erfassung von Pitch- und Rollfehlern.**
- **Differentialmessungen und automatisierte Messungen.**

Lieferumfang:

2 × Neigungsmessgerät, Fernanzeige, Koffer, Ladegerät, Netzteil, Akku.

Technische Beschreibung

Länge	150 mm
Höhe	170 mm
Breite	47 mm
Fehlergrenze	$\pm 1 \mu\text{m}/\text{m} + 0,05\% \text{ mm}/\text{m}$
Anwendungsbereich	$\pm 10 \text{ mm}/\text{m}$
Produktart	Neigungsmessgerät