

Garant
**Stahl-Bohrstange A.. PCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 50/16mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	250036 50/16
GTIN	4045197654380
Artikelklasse	21T

Beschreibung
Ausführung:

PCLNR 95° Bohrstanzen für Wendeschneidplatten CN.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CN.. 1606..
ISO-Code Halter	A50U PCLNR/L16
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	63 mm
Mittenversatz L_3	35 mm
Plattengröße	16 mm
Federstift-Set	259047 4
Feder-Set	259044 6
Unterlegplatte	259031 35
Kniehebelschraube	259018 11
Kniehebel	259015 12
Gesamtlänge L	350 mm
Spannhöhe L_2	48 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	50 mm

Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Kniehebel Typ 12	259015 12
Federstifte-Set10-teilig Typ 4	259047 4
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Unterlegplatte Typ 35	259031 35
Kniehebelschraube Typ 11	259018 11
Feder-Set10-teilig Typ 6	259044 6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500