

Garant
Stahl-Bohrstange A.. PCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/09mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250037 25/09
GTIN	4045197654397
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Feder-Set	259044 4
Kniehebel	259015 10
Unterlegplatte	259031 27
Kniehebelschraube	259018 12
Mittenversatz L ₃	17 mm
Plattengröße	9 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 09T3..
ISO-Code Halter	A25R PCLNR/L09
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	32 mm
Federstift-Set	259047 2
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L ₂	23 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links

Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Kniehebel Typ 11	259015 11
Kniehebelschraube Typ 12	259018 12
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2
Unterlegplatte Typ 27	259031 27
Feder-Set10-teilig Typ 4	259044 4
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500