


**HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, M: M4****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5256 M4
GTIN	4067263135203
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:****Wie Nr. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Stabiler Gewindebohrer für konventionelle Standardanwendungen. Hochwertiger HSS-E Schneidstoff und Geometrie für Stahlwerkstoffe. Oberfläche: Bronzefarben-angelassenes Gewindeprofil.

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	3,3 mm
Gesamtlänge L	63 mm
Gewindegröße	M4
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Anzahl Schneiden Z	3
Gewinde-Ø	4 mm
Gewindetiefe	10 mm
Schaft-Ø D _s	4,5 mm

Anzahl Spannuten	3
Gewindeart	M
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Norm	DIN 371
Schneidstoff	HSS E
Gewindesteigung	0,7 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Spiralwinkel	40 Grad
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Serie	CleverTap
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu	bedingt geeignet	13 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	6 m/min	P
Öl	geeignet		

nass maximal

geeignet

Zubehör

HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer M M4

135255 M4