

Garant

Stahl-Bohrstange A.. PCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 40/16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	250037 40/16
GTIN	4045197654410
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A40T PCLNR/L16
Federstift-Set	259047 4
Unterlegplatte	259031 35
Mittenversatz L_3	27 mm
Plattengröße	16 mm
Kniehebel	259015 12
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	50 mm
Kniehebelschraube	259018 11
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1606..
Feder-Set	259044 6
Gesamtlänge L	300 mm
Spannhöhe L_2	38,5 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links

Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Unterlegplatte Typ 35	259031 35
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Feder-Set10-teilig Typ 6	259044 6
Federstifte-Set10-teilig Typ 4	259047 4
Kniehebel Typ 12	259015 12
Kniehebelschraube Typ 11	259018 11
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500