


KOMET® Wendeschneidplatte, BK8430, Bezeichnung Typ W83: 32-030

Bestelldaten

Bestellnummer	236535 32-030
GTIN	4047109199828
Artikelklasse	24Q

Beschreibung
Ausführung:

Am Umfang geschliffen, mit gerundeter Schneidkante und gesinterter Spanformstufe.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Quatron® 235500 – 235505.

Bei Verwendung mit KUB Quatron® Vorschubwerte halbieren.

Typ: ST1400

ISO-Code Wendeschneidplatte: SOEX 090408

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm²: 0,2 mm/U

Technische Beschreibung

Bezeichnung	32-030
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,2 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOEX 090408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	BK8430

Typ	ST1400
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschnidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	160 m/min	M
nass maximal	geeignet		