

metabo

Winkelschleifer, Typ: 613052840



Bestelldaten

Bestellnummer	P07004 613052840
GTIN	
Artikelklasse	03D

Beschreibung

Ausführung:

- **Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung**
- **Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit**
- **Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar**
- **Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition**
- **Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz**
- **Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz**
- **Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com**

Lieferumfang:

Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, ohne Akkupack und ohne Ladegerät.

Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN	8 m/s ²
Leerlaufdrehzahl	10000 min ⁻¹
Akkuspannung	18 V

Datenblatt

maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Anschlussgewinde	M14
Herstellerbezeichnung	W 18 LT BL 11-125
maximale Trenntiefe	33 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Verpackung	Karton
Gewicht	1,8 kg
Arbeitsgeräusch	92 dB
Produktart	Winkelschleifer