


HOLEX**Schaft-Rundbürste INOX-Draht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
50X15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5742 50X15
GTIN	4067263136309
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Entspricht Nr. 574253.

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	6 mm
Besatzbreite L ₁	15 mm
Bürsten-Ø D ₁	50 mm
maximale Drehzahl	15000 min ⁻¹
Besatzlänge H ₁	12 mm
Borstenstärke	0,2 mm
Besatzmaterial	INOX-Draht

Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste

Zubehör

Schaft-RundbürsteINOX-Draht 0,20 mm Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1 50X15 mm	574253 50X15
--	--------------