



Schaft-Rundbürste INOX-Draht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1: 80X12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	GG5742 80X12
GTIN	4067263136330
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Entspricht Nr. 574253.

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

Technische Beschreibung

Borstenstärke	0,2 mm
Bürstenbreite	12 mm
Besatzlänge H ₁	20 mm
maximale Drehzahl	15000 min ⁻¹
Schaft-Ø D _s	6 mm
Bürsten-Ø D ₁	80 mm
Besatzbreite L ₁	9 mm

Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste

Zubehör

Schaft-Rundbürste INOX-Draht 0,20 mm Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1 80X12 mm	574253 80X12
---	--------------