

**Vorteilspack Topfbürste Inox-Draht 0,30 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5732 80
GTIN	4067263136149
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. Zur Verwendung auf Winkelschleifern und stationären Maschinen.

Mit **Innengewinde M14**.

Entspricht Nr. 573205. Mit **Innengewinde M14**.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von Oberflächen, zum Entgraten, Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Grundierungen, Lack, Zunder etc. bestens geeignet.

Technische Beschreibung

Gewinde M	M14
maximale Drehzahl	8500 min ⁻¹
Bürsten-Ø D ₁	85 mm
Besatzlänge H ₁	25 mm
Borstenstärke	0,3 mm
Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	gewellt
Produktart	Topfbürste

Zubehör

TopfbürstelNOX-Draht 0,30 mm Bürsten-Ø D1 80 mm

573205 80