

**Vorteilspack Topfbürste Stahldraht 0,35 mm, Bürsten-Ø D1: 100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5730 100
GTIN	4067263136170
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. Zur Verwendung auf Winkelschleifern und stationären Maschinen.

Mit **Innengewinde M14**.

Entspricht Nr. 573005. Mit **Innengewinde M14**.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von Oberflächen, zum Entgraten, Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Grundierungen, Lack, Zunder etc. bestens geeignet.

Technische Beschreibung

Gewinde M	M14
maximale Drehzahl	8500 min ⁻¹
Bürsten-Ø D ₁	100 mm
Borstenstärke	0,35 mm
Besatzlänge H ₁	30 mm
Besatzmaterial	Stahldraht
Produktart	Topfbürste

Zubehör

TopfbürsteStahldraht 0,35 mm Bürsten-Ø D1 100 mm

573005 100