

Garant GRIDLINE

Auszug für Hängeware 200 kg, 36×24G, Typ: 90



Bestelldaten

Bestellnummer	998264 90
GTIN	4067263136057
Artikelklasse	91R

Beschreibung

Ausführung:

Auszug mit **100 % Vollauszug und Differenzialauszug**. Vorne offen, Mantelhöhe seitlich 46 mm, Einbauhöhe 100 mm. Mit 5 Querrohren. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung.

Passend für:

Schubladenregalanlagen, Containereinrichtung.

Lieferumfang:

Auszug komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Nicht kompatibel mit Werkzeugschränken aus Gruppe 93, nur in Schubladenregalanlage verbaubar.

Technische Beschreibung

Einsatzbereich	Containereinrichtung
Schubladen Nutzfläche in G	36×24
Gewicht	40 kg
Einbauhöhe	90 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Nutztiefe in G	24
Nutzbreite in G	36

Tragfähigkeit gesamt	200 kg
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	36x24G
Nutzbreite	900 mm
Nutztiefe	600 mm
Produktart	Auszugboden