

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020**

Bestelldaten

Bestellnummer	250158 HB7020
GTIN	4045197699510
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Spanbrecher	SM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 8 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen